




Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3656-143011	Oscilloskop MT		
2	1	M3656-143010	.Oscilloskop		PHIL-PM3233
	1	M3656-143109	..Beskrivning		PHIL-9499 440 13211
	1	M3656-143209	..Svensk beskrivning		

Tillbehör:

3	2	M3656-991089	.Övergångsdon		PHIL-PM9051
4	1	M3656-993499	.Panelskydd		PHIL-5322 447 94091

DATA

Vertikalavslänkning:	Äkta tvåstråleoscilloskop enligt dual-beam-principen.
Frekvensområde:	Ls, 0...10 MHz (- 3 dB). Vs, 2 Hz...10 MHz (- 3 dB).
Avslänkningsfaktor:	2 mV/ruta...10 V/ruta. Onoggrannhet, 3 %.
Stigtid:	35 ns.
Inimpedans:	1 Mohm parallellt med 20 pF.
Signalfördröjning:	Total 150 ns. Synlig 80 ns.
Max inspänning:	400 V (ls + vs topp).
Horisontalavslänkning:	
Förstärkaringång:	X via Y_A .
Frekvensområde:	Ls, 0...1 MHz (- 3 dB). Vs, 2 Hz...1 MHz (- 3 dB).
Avslänkningsfaktor:	2 mV/ruta...10 V/ruta. Onoggrannhet, 5 %.
Fasfel:	5 grader vid 100 kHz.
Tidaxelgenerator:	
Sveptid:	0,5 s/ruta...0,2 μ s/ruta. Svepförstoring x 5 (max svep 40 ns/ruta). Onoggrannhet, 5 %.
Triggerkälla:	Inre, kanal A, kanal B, yttre och nät.
Triggerflank:	+ eller -.
Triggersätt:	AUTO, AC, DC, TV.
Triggerkänslighet:	Inre, 1 ruta upp till 10 MHz. Yttre, 1 V upp till 10 MHz.
Övrigt:	
Katodstrålerör:	8 x 10 cm. Accelerationsspänning, 10 kV.
Temperaturområde:	+5...+40 grader C, med spec data. Fungerar -10...+55 grader C.
Strömförsörjning:	Nät, 90...140 V, 180...265 V. 46...440 Hz. 40 VA vid 220 V. Ls, 22...30 V. 0,85 A vid 24 V.
Dimensioner:	185 x 326 x 503 mm.
Vikt:	9,5 kg.